

超纯水 pH 系统, 型号 8362



应用

- 蒸汽厂 (电力, 其它工业): 给水, 锅炉水, 冷凝液的回收
- 纯水处理系统 (任何工业): 除盐水, 去离子水

特点

- 专为纯水设计: 无固定区域, 最小的接点电势, 静电载荷和杂散电流的保护
- 高的精度: 超纯水应用中的自动温度补偿可以满足或超过 ASTM 标准
- 简易而通用的安装
- 维护量小: 无需填充所需的 KCL 溶液, 探头可视便于预防性维护, 若需要更换, 探头拆装容易
- 方便的在线校准: 快速释放样品杯用作校准容器




技术规格

型号：8362，订货号：p/n. 08362=A=0000

尺寸：用 mm

1. - pH 探头带连接器
2. - 温度探头带连接器
3. - 流通池 (不锈钢 316 L)
4. - 不锈钢螺母 DIN DN 40
5. - 可旋开的有机玻璃测量池 (V 30ml)
6. - 不锈钢固定式夹钳
7. - 用于连接地的螺丝

注：1/8" NPT 连接附件和安装螺丝厂家不提供



* 1/8" NPT fittings not provided

样 品	流速 压力 安装	范围：100 ~ 400 ml / min，理想的：150 ml / min 最大：60 psi (4 bar)，大气压下排放 样品：1/8" NPT
材 料	测量池	电抛光 316 L 不锈钢和 PMMA (有机玻璃) 重量：1,984 lbs (900 g)
	pH 电极	外体为 316 L 不锈钢
	温度电极	Pt100，等级为 A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$)
测量范围	pH 温度 重复性 精度	2 ~ 12 $0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 176^{\circ}\text{F}$) ($t_{90} < 20\text{s}$) < 0,01 pH / 24 h 0,05 pH，对于导电度在 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 以上 0,1 pH，对于导电度在 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 以下
备 件	pH 电极 温度探头 1/8" NPT 连接附件 有机玻璃流通池	p/n. 08362=A=2000 p/n. 08362=A=1001 p/n. 08362=A=4000 (2 个不锈钢连接套件用于 DN 4/6 管子) p/n. 08362=C=4000
	电缆	标准配置 pH 探头带 3 米电缆和温度电极带 3 米电缆 其它可用的长度： 温度电极电缆：10 m (p/n. 08362=A=3002) 或 20 m (p/n. 08362=A=3003)
		pH 探头电缆：10 m (p/n. 359016,10120) 20 m (p/n. 359016,10122)
	校准	平均频率：每月，缓冲液量：30 ml
	缓冲液	可用：NIST (4、6,88、9,22) 或 DIN (4、7、9 or 10) Polymetron 可提供 NIST 缓冲液 500 ml /每瓶： pH 4 (p/n. 363130,00500) pH 6,88 (p/n. 363131,00500) pH 9,22 (p/n. 363132,00500)